

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1.1/8-14****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 1.1/8-14
GTIN	4062406042264
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Pas filet	1,814 mm
Pătrat coadă □	18 mm
Ø găurii de centrare	27 mm
Materialul sculei	HSS E
Pasi/inch	14
Număr de dinți Z	4
Ø Filet	28,575 mm
Standard	DIN 376
Număr caneluri de pretensionare	4
Lungimea totală L	180 mm
Ø cozii D _s	22 mm
Adâncimea filetului	57,15 mm
Tip de filet	UNS-LH

Dimensiunea filetelui	1.1/8-14 UNS LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod