

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, TiN, Tip: 9/16-12****Date comandă**

Numărul de comandă	130035 9/16-12
GTIN	4062406039486
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Standard	DIN 376
Lungimea totală L	110 mm
Pas filet	2,117 mm
Pătrat coadă □	9 mm
Ø Filet	14,29 mm
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	57,16 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	11 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Număr de dinți Z	3
Pasi/inch	12
Ø găurii de centrare	12,15 mm
Tip de filet	UNC

Dimensiunea filetelui	9/16-12 UNC
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod