

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, TiN, Tip: 1.1/8-24****Date comandă**

Numărul de comandă	130035 1.1/8-24
GTIN	4062406039981
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Număr caneluri de pretensionare	4
Lungimea totală L	180 mm
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	57,15 mm
Standard	DIN 376
Ø cozii D <sub>s</sub>	22 mm
Pasi/inch	24
Pas filet	1,058 mm
Ø găurii de centrare	27,75 mm
Ø Filet	28,575 mm
Pătrat coadă □	18 mm
Număr de dinți Z	4
Tip de filet	UNS

Dimensiunea filetelui	1.1/8-24 UNS
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod