

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, TiN, Tip: 1.7/16-18****Date comandă**

Numărul de comandă	130035 1.7/16-18
GTIN	4062406040345
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	22 mm
Materialul sculei	HSS E
Lungimea totală L	200 mm
Număr de dinți Z	4
Ø cozii D _s	28 mm
Pas filet	1,411 mm
Pasi/inch	18
Standard	DIN 376
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø găurii de centrare	35,3 mm
Ø Filet	36,512 mm
Adâncimea filetului	73 mm
Tip de filet	UNEF

Dimensiunea filetelui	1.7/16-18 UNEF
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod