

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, TiN, Tip: 9/16-14****Date comandă**

Numărul de comandă	130035 9/16-14
GTIN	4062406039479
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	9 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Pas filet	1,814 mm
Pasi/inch	14
Ø Filet	14,29 mm
Standard	DIN 376
Materialul sculei	HSS E
Număr de dinți Z	3
Adâncimea filetului	57,16 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	11 mm
Ø găurii de centrare	12,6 mm
Lungimea totală L	110 mm
Tip de filet	UNS

Dimensiunea filetelui	9/16-14 UNS
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod