

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.11/16-12****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 1.11/16-12
GTIN	4062406038397
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	85,72 mm
Pasi/inch	12
Lungimea totală L	220 mm
Număr de dinți Z	4
Pas filet	2,117 mm
Ø Filet	42,862 mm
Ø cozii D _s	36 mm
Standard	DIN 376
Pătrat coadă □	29 mm
Ø găurii de centrare	40,85 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Tip de filet	UN-LH

Dimensiunea filetelui	1.11/16-12 UN LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod