

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, TiN, Tip: 1.1/8-8****Date comandă**

Numărul de comandă	130035 1.1/8-8
GTIN	4062406040055
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Standard	DIN 376
Număr de dinți Z	4
Pasi/inch	8
Pătrat coadă □	18 mm
Ø găurii de centrare	25,5 mm
Pas filet	3,175 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii D <sub>s</sub>	22 mm
Adâncimea filetului	57,15 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø Filet	28,575 mm
Lungimea totală L	180 mm
Tip de filet	UN

Dimensiunea filetelui	1.1/8-8 UN
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod