

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, TiN, Tip: 3/4-14****Date comandă**

Numărul de comandă	130035 3/4-14
GTIN	4062406039660
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Pas filet	1,814 mm
Standard	DIN 376
Pasi/inch	14
Ø găurii de centrare	17,4 mm
Pătrat coadă □	11 mm
Ø cozii D _s	14 mm
Adâncimea filetului	38,1 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Lungimea totală L	125 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø Filet	19,05 mm
Număr de dinți Z	3
Tip de filet	UNS

Dimensiunea filetelui	3/4-14 UNS
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod