

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, TiN, Tip: 5/16-36****Date comandă**

Numărul de comandă	130035 5/16-36
GTIN	4062406039110
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	6,2 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø găurii de centrare	7,25 mm
Pas filet	0,706 mm
Adâncimea filetului	23,79 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	8 mm
Număr de dinți Z	3
Ø Filet	7,94 mm
Pasi/inch	36
Număr caneluri de pretensionare	3
Standard	DIN 371
Lungimea totală L	90 mm
Tip de filet	UNS

Dimensiunea filetelui	5/16-36 UNS
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod