

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.5/8-14****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 1.5/8-14
GTIN	4062406038328
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Ø cozii D <sub>s</sub>	32 mm
Pas filet	1,814 mm
Standard	DIN 376
Adâncimea filetului	82,55 mm
Ø Filet	41,275 mm
Ø găurii de centrare	39,5 mm
Pasi/inch	14
Număr de dinți Z	4
Materialul sculei	HSS E
Număr caneluri de pretensionare	4
Pătrat coadă □	24 mm
Lungimea totală L	200 mm
Tip de filet	UNS-LH

Dimensiunea filetelui	1.5/8-14 UNS LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod