

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, TiN, Tip: 11/16-20****Date comandă**

Numărul de comandă	130035 11/16-20
GTIN	4062406039585
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Standard	DIN 376
Lungimea totală L	125 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø Filet	17,462 mm
Număr de dinți Z	3
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø găurii de centrare	16,25 mm
Pasi/inch	20
Adâncimea filetului	34,92 mm
Ø cozii D _s	14 mm
Pas filet	1,27 mm
Pătrat coadă □	11 mm
Tip de filet	UN

Dimensiunea filetului	11/16-20 UN
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod