

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1-12****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 1-12
GTIN	4062406042141
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Pas filet	2,117 mm
Ø Filet	25,4 mm
Număr de dinți Z	4
Ø găurii de centrare	23,25 mm
Adâncimea filetului	76,2 mm
Pasi/inch	12
Standard	DIN 376
Lungimea totală L	160 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø cozii D <sub>s</sub>	20 mm
Materialul sculei	HSS E
Pătrat coadă □	16 mm
Tip de filet	UNF-LH

Dimensiunea filetelui	1-12 UNF LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod