

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, TiN, Tip: 3/4-24****Date comandă**

Numărul de comandă	130035 3/4-24
GTIN	4062406039622
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	3
Ø cozii D _s	14 mm
Materialul sculei	HSS E
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø găurii de centrare	18,1 mm
Pas filet	1,058 mm
Standard	DIN 376
Ø Filet	19,05 mm
Lungimea totală L	125 mm
Adâncimea filetului	57,15 mm
Pasi/inch	24
Pătrat coadă □	11 mm
Tip de filet	UNS

Dimensiunea filetelui	3/4-24 UNS
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod