

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpuse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1.1/16-16****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 1.1/16-16
GTIN	4062406042196
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Număr caneluri de pretensionare	4
Ø Filet	26,988 mm
Ø cozii D _s	20 mm
Număr de dinți Z	4
Lungimea totală L	160 mm
Pasi/inch	16
Standard	DIN 376
Pătrat coadă □	16 mm
Materialul sculei	HSS E
Pas filet	1,588 mm
Ø găurii de centrare	25,5 mm
Adâncimea filetului	54 mm
Tip de filet	UN-LH

Dimensiunea filetelui	1.1/16-16 UN LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod