

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.13/16-16****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 1.13/16-16
GTIN	4062406038502
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Ø găurii de centrare	44,5 mm
Adâncimea filetului	92 mm
Standard	DIN 376
Pătrat coadă □	29 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	36 mm
Lungimea totală L	250 mm
Materialul sculei	HSS E
Număr de dinți Z	4
Pasi/inch	16
Pas filet	1,588 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø Filet	46,037 mm
Tip de filet	UN-LH

Dimensiunea filetelui	1.13/16-16 UN LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod