

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpuse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1.1/16-18****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 1.1/16-18
GTIN	4062406042189
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Număr caneluri de pretensionare	4
Ø Filet	26,988 mm
Ø găurii de centrare	25,8 mm
Pas filet	1,411 mm
Standard	DIN 376
Număr de dinți Z	4
Materialul sculei	HSS E
Pasi/inch	18
Pătrat coadă □	16 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	20 mm
Lungimea totală L	160 mm
Adâncimea filetului	54 mm
Tip de filet	UNEF-LH

Dimensiunea filetelui	1.1/16-18 UNEF LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod