

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpuse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1.3/4-20****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 1.3/4-20
GTIN	4062406042899
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UN-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 20

Ø Filet: 44,45 mm

Lungimea totală L: 220 mm

Ø cozii D_c: 36 mm

Pătrat coadă □: 29 mm

Ø găurii de centrare: 43,25 mm

Descriere tehnică

Număr caneluri de pretensionare	4
Ø găurii de centrare	43,25 mm
Pătrat coadă □	29 mm
Număr de dinți Z	4
Lungimea totală L	220 mm
Standard	DIN 376
Pasi/inch	20
Ø Filet	44,45 mm

Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	88,9 mm
Pas filet	1,27 mm
Ø cozii D _s	36 mm
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetului	1.3/4-20 UN LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod