

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1.3/8-8****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 1.3/8-8
GTIN	4062406042554
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice
Comandă minimă: 1 bucată
Execuție specială - este exclusă returnarea
Tip de filet: UN-LH
Materialul sculei: HSS E
Standard: DIN 376
Pasi/inch: 8
Ø Filet: 34,925 mm
Lungimea totală L: 200 mm
Ø cozii D_s: 28 mm
Pătrat coadă □: 22 mm
Ø găurii de centrare: 31,9 mm

Descriere tehnică

Ø Filet	34,925 mm
Pătrat coadă □	22 mm
Standard	DIN 376
Lungimea totală L	200 mm
Pasi/inch	8
Număr caneluri de pretensionare	4
Pas filet	3,175 mm
Adâncimea filetului	69,85 mm

Număr de dinți Z	4
Ø găurii de centrare	31,9 mm
Ø cozii D _s	28 mm
Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetelui	1.3/8-8 UN LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod