

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpuse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 2-12****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 130036 2-12   |
| GTIN               | 4062406043162 |
| Clasa articolului  | 10N           |

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Ø găurii de centrare            | 48,8 mm  |
| Lungimea totală L               | 250 mm   |
| Pasi/inch                       | 12       |
| Pătrat coadă □                  | 32 mm    |
| Adâncimea filetului             | 101,6 mm |
| Materialul sculei               | HSS E    |
| Număr caneluri de pretensionare | 4        |
| Ø cozii D <sub>s</sub>          | 40 mm    |
| Pas filet                       | 2,117 mm |
| Ø Filet                         | 50,8 mm  |
| Număr de dinți Z                | 4        |
| Standard                        | DIN 376  |
| Tip de filet                    | UN-LH    |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Dimensiunea filetelui         | 2-12 UN LH                                      |
| Strat de acoperire            | TiN   |
| Unghi al flancurilor          | 60 grad   |
| Normă pentru filet            | ASME B1.1                                       |
| Clasa de toleranță            | 2B +0,10  |
| Clasa de toleranță            | 2B +0,20  |
| Clasa de toleranță            | 2B  |
| Clasa de toleranță            | 1B  |
| Clasa de toleranță            | 2B +0,05  |
| Clasa de toleranță            | 3B  |
| Forma conului de atac         | B   |
| Coadă tip                     | Coadă cilindrică cu h9                          |
| Răcire interioară             | nu  |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă                  |
| Direcție de tăiere            | pe stânga                                       |
| Tipul uneltei cu filet        | Tarod de mașină pentru prelucrare convențională |
| Inel colorat                  | fără  |
| Tip produs                    | Tarod   |