

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpuse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 3/8-32****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 3/8-32
GTIN	4062406041434
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Lungimea totală L	100 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Pas filet	0,794 mm
Standard	DIN 371
Ø găurii de centrare	8,85 mm
Ø cozii D _s	10 mm
Număr de dinți Z	3
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	28,59 mm
Pasi/inch	32
Pătrat coadă □	8 mm
Ø Filet	9,525 mm
Tip de filet	UNEF-LH

Dimensiunea filetelui	3/8-32 UNEF LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod