

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, TiN, Tip: 3/8-36****Date comandă**

Numărul de comandă	130035 3/8-36
GTIN	4062406039189
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Pasi/inch	36
Pas filet	0,706 mm
Ø cozii D _s	10 mm
Adâncimea filetului	28,59 mm
Pătrat coadă □	8 mm
Materialul sculei	HSS E
Număr caneluri de pretensionare	3
Lungimea totală L	100 mm
Număr de dinți Z	3
Ø Filet	9,525 mm
Standard	DIN 371
Ø găurii de centrare	8,9 mm
Tip de filet	UNS

Dimensiunea filetelui	3/8-36 UNS
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod