

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, TiN, Tip: 1.1/4-12****Date comandă**

Numărul de comandă	130035 1.1/4-12
GTIN	4062406040161
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Lungimea totală L	180 mm
Pas filet	2,117 mm
Ø găurii de centrare	29,5 mm
Ø Filet	31,75 mm
Număr de dinți Z	4
Număr caneluri de pretensionare	4
Adâncimea filetului	63,5 mm
Materialul sculei	HSS E
Pasi/inch	12
Pătrat coadă □	20 mm
Standard	DIN 376
Ø cozii D _s	25 mm
Tip de filet	UNF

Dimensiunea filetelui	1.1/4-12 UNF
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod