

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpuse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1.1/4-8****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 1.1/4-8
GTIN	4062406042424
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Ø găurii de centrare	28,8 mm
Pătrat coadă □	20 mm
Pas filet	3,175 mm
Pasi/inch	8
Lungimea totală L	180 mm
Adâncimea filetului	63,5 mm
Standard	DIN 376
Ø cozii D _s	25 mm
Materialul sculei	HSS E
Număr de dinți Z	4
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø Filet	31,75 mm
Tip de filet	UN-LH

Dimensiunea filetelui	1.1/4-8 UN LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod