

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1.3/4-5****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 1.3/4-5
GTIN	4062406042967
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNC-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 5

Ø Filet: 44,45 mm

Lungimea totală L: 220 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 36 mm

Pătrat coadă □: 29 mm

Ø găurii de centrare: 39,26 mm

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	220 mm
Standard	DIN 376
Ø găurii de centrare	39,26 mm
Număr de dinți Z	4
Pătrat coadă □	29 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Pas filet	5,08 mm
Adâncimea filetului	88,9 mm

Ø cozii D <sub>s</sub>	36 mm
Ø Filet	44,45 mm
Materialul sculei	HSS E
Pasi/inch	5
Tip de filet	UNC-LH
Dimensiunea filetului	1.3/4-5 UNC LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod