

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpuse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1.5/16-12****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 1.5/16-12
GTIN	4062406042479
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UN-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 12

Ø Filet: 33,338 mm

Lungimea totală L: 200 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 28 mm

Pătrat coadă □: 22 mm

Ø găurii de centrare: 31,3 mm

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	200 mm
Ø Filet	33,338 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	28 mm
Număr de dinți Z	4
Număr caneluri de pretensionare	4
Adâncimea filetului	66,69 mm
Pătrat coadă □	22 mm

Ø găurii de centrare	31,3 mm
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 376
Pasi/inch	12
Pas filet	2,117 mm
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetului	1.5/16-12 UN LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod