

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, TiN, Tip: 7/16-24****Date comandă**

Numărul de comandă	130035 7/16-24
GTIN	4062406039288
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Ø Filet	11,11 mm
Pas filet	1,058 mm
Pătrat coadă □	7 mm
Ø găurii de centrare	10,1 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii D _s	9 mm
Pasi/inch	24
Număr de dinți Z	3
Număr caneluri de pretensionare	3
Standard	DIN 376
Adâncimea filetului	33,33 mm
Lungimea totală L	110 mm
Tip de filet	UNS

Dimensiunea filetelui	7/16-24 UNS
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod