

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpuse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 11/16-20****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 11/16-20
GTIN	4062406041823
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Standard	DIN 376
Pas filet	1,27 mm
Număr de dinți Z	3
Ø cozii D <sub>s</sub>	14 mm
Materialul sculei	HSS E
Pătrat coadă □	11 mm
Adâncimea filetului	34,92 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Pasi/inch	20
Ø Filet	17,462 mm
Lungimea totală L	125 mm
Ø găurii de centrare	16,25 mm
Tip de filet	UN-LH

Dimensiunea filetelui	11/16-20 UN LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod