

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 9/16-27****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 9/16-27
GTIN	4062406041663
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Materialul sculei	HSS E
Număr de dinți Z	3
Pătrat coadă □	9 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Adâncimea filetului	57,16 mm
Lungimea totală L	110 mm
Pas filet	0,94 mm
Ø găurii de centrare	13,4 mm
Pasi/inch	27
Ø cozii D _s	11 mm
Ø Filet	14,29 mm
Standard	DIN 376
Tip de filet	UNS-LH

Dimensiunea filetelui	9/16-27 UNS LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod