

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 7/8-20****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 7/8-20
GTIN	4062406041984
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Standard	DIN 376
Pătrat coadă □	14,5 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii D _s	18 mm
Pasi/inch	20
Ø Filet	22,23 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Adâncimea filetului	66,69 mm
Lungimea totală L	140 mm
Număr de dinți Z	3
Ø găurii de centrare	21,15 mm
Pas filet	1,27 mm
Tip de filet	UNEF-LH

Dimensiunea filetelui	7/8-20 UNEF LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod