

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpuse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 11/16-24****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 11/16-24
GTIN	4062406041816
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Materialul sculei	HSS E
Lungimea totală L	125 mm
Pas filet	1,058 mm
Pasi/inch	24
Număr caneluri de pretensionare	3
Adâncimea filetului	34,92 mm
Standard	DIN 376
Număr de dinți Z	3
Ø cozii D _s	14 mm
Ø Filet	17,462 mm
Ø găurii de centrare	16,6 mm
Pătrat coadă □	11 mm
Tip de filet	UNEF-LH

Dimensiunea filetelui	11/16-24 UNEF LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod