

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1.13/16-12****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 1.13/16-12
GTIN	4062406042998
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice  
Comandă minimă: 1 bucată  
Execuție specială - este exclusă returnarea  
Tip de filet: UN-LH  
Materialul sculei: HSS E  
Standard: DIN 376  
Pasi/inch: 12  
Ø Filet: 46,037 mm  
Lungimea totală L: 250 mm  
Ø cozii D<sub>s</sub>: 36 mm  
Pătrat coadă □: 29 mm  
Ø găurii de centrare: 44 mm

**Descriere tehnică**

Ø găurii de centrare	44 mm
Standard	DIN 376
Număr caneluri de pretensionare	4
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii D <sub>s</sub>	36 mm
Număr de dinți Z	4
Ø Filet	46,037 mm

Pătrat coadă □	29 mm
Adâncimea filetului	92 mm
Pasi/inch	12
Lungimea totală L	250 mm
Pas filet	2,117 mm
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetului	1.13/16-12 UN LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod