

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 7/8-24****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 7/8-24
GTIN	4062406041977
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Pas filet	1,058 mm
Lungimea totală L	140 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø găurii de centrare	21,2 mm
Standard	DIN 376
Pasi/inch	24
Adâncimea filetului	66,69 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	18 mm
Număr de dinți Z	3
Ø Filet	22,23 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Tip de filet	UNS-LH

Dimensiunea filetelui	7/8-24 UNS LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod