

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1.5/16-20****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 1.5/16-20
GTIN	4062406042448
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UN-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 20

Ø Filet: 33,338 mm

Lungimea totală L: 200 mm

Ø cozii D_s: 28 mm

Pătrat coadă □: 22 mm

Ø găurii de centrare: 32,15 mm

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	4
Ø Filet	33,338 mm
Materialul sculei	HSS E
Pas filet	1,27 mm
Ø cozii D _s	28 mm
Standard	DIN 376
Adâncimea filetului	66,69 mm

Pătrat coadă □	22 mm
Pasi/inch	20
Ø găurii de centrare	32,15 mm
Lungimea totală L	200 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetelui	1.5/16-20 UN LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod