

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpuse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 13/16-16****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 13/16-16
GTIN	4062406041946
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Adâncimea filetului	41,3 mm
Ø Filet	20,638 mm
Ø cozii D _s	18 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Materialul sculei	HSS E
Pasi/inch	16
Pas filet	1,588 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Număr de dinți Z	3
Standard	DIN 376
Ø găurii de centrare	19,1 mm
Lungimea totală L	140 mm
Tip de filet	UN-LH

Dimensiunea filetelui	13/16-16 UN LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod