

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpuse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1.13/16-20****Date comandă**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Numărul de comandă | 130036 1.13/16-20 |
| GTIN               | 4062406042974     |
| Clasa articolului  | 10N               |

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice  
Comandă minimă: 1 bucată  
Execuție specială - este exclusă returnarea  
Tip de filet: UN-LH  
Materialul sculei: HSS E  
Standard: DIN 376  
Pasi/inch: 20  
Ø Filet: 46,037 mm  
Lungimea totală L: 250 mm  
Ø cozii D<sub>s</sub>: 36 mm  
Pătrat coadă □: 29 mm  
Ø găurii de centrare: 44,84 mm

**Descriere tehnică**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Materialul sculei      | HSS E   |
| Standard               | DIN 376 |
| Ø cozii D <sub>s</sub> | 36 mm   |
| Număr de dinți Z       | 4       |
| Adâncimea filetului    | 92 mm   |
| Lungimea totală L      | 250 mm  |
| Pasi/inch              | 20      |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Ø găurii de centrare            | 44,84 mm  |
| Pătrat coadă □                  | 29 mm   |
| Ø Filet                         | 46,037 mm                                       |
| Număr caneluri de pretensionare | 4   |
| Pas filet                       | 1,27 mm   |
| Tip de filet                    | UN-LH   |
| Dimensiunea filetului           | 1.13/16-20 UN LH                                |
| Strat de acoperire              | TiN   |
| Unghi al flancurilor            | 60 grad   |
| Normă pentru filet              | ASME B1.1                                       |
| Clasa de toleranță              | 2B +0,10  |
| Clasa de toleranță              | 2B +0,20  |
| Clasa de toleranță              | 2B  |
| Clasa de toleranță              | 1B  |
| Clasa de toleranță              | 2B +0,05  |
| Clasa de toleranță              | 3B  |
| Forma conului de atac           | B   |
| Coadă tip                       | Coadă cilindrică cu h9                          |
| Răcire interioară               | nu  |
| Utilizare la tipul de găurire   | Până la 3×D la gaură străpunsă                  |
| Direcție de tăiere              | pe stânga                                       |
| Tipul uneltei cu filet          | Tarod de mașină pentru prelucrare convențională |
| Inel colorat                    | fără  |
| Tip produs                      | Tarod   |