

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpuse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 7/16-27****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 7/16-27
GTIN	4062406041519
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Ø găurii de centrare	10,2 mm
Pătrat coadă □	7 mm
Pas filet	0,94 mm
Lungimea totală L	110 mm
Adâncimea filetului	33,33 mm
Standard	DIN 376
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø cozii D <sub>s</sub>	9 mm
Pasi/inch	27
Materialul sculei	HSS E
Ø Filet	11,11 mm
Număr de dinți Z	3
Tip de filet	UNS-LH

Dimensiunea filetului	7/16-27 UNS LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod