

**Garant**
**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1.3/8-14**

**Date comandă**

Numărul de comandă	130036 1.3/8-14
GTIN	4062406042523
Clasa articolului	10N

**Descriere**
**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice  
 Comandă minimă: 1 bucată  
 Execuție specială - este exclusă returnarea  
 Tip de filet: UNS-LH  
 Materialul sculei: HSS E  
 Standard: DIN 376  
 Pasi/inch: 14  
 Ø Filet: 34,925 mm  
 Lungimea totală L: 200 mm  
 Ø cozii D<sub>s</sub>: 28 mm  
 Pătrat coadă □: 22 mm  
 Ø găurii de centrare: 33,3 mm

**Descriere tehnică**

Ø cozii D <sub>s</sub>	28 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Adâncimea filetului	69,85 mm
Pas filet	1,814 mm
Standard	DIN 376
Ø Filet	34,925 mm
Materialul sculei	HSS E
Număr de dinți Z	4

Pasi/inch	14
Pătrat coadă □	22 mm
Ø găurii de centrare	33,3 mm
Lungimea totală L	200 mm
Tip de filet	UNS-LH
Dimensiunea filetelui	1.3/8-14 UNS LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod