


**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, TiN, Tip: NO.12-36****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 NO.12-36
GTIN	4062406041205
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Ø cozii D <sub>s</sub>	6 mm
Lungimea totală L	80 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø Filet	5,49 mm
Standard	DIN 371
Materialul sculei	HSS E
Pasi/inch	36
Număr de dinți Z	3
Pas filet	0,706 mm
Pătrat coadă □	4,9 mm
Adâncimea filetului	16,47 mm
Ø găurii de centrare	4,8 mm
Tip de filet	UNS-LH

Dimensiunea filetului	12-36 UNS LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod