

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpuse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 13/16-20****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 13/16-20
GTIN	4062406041939
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Ø Filet	20,638 mm
Ø găurii de centrare	19,6 mm
Ø cozii D _s	18 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Pasi/inch	20
Număr caneluri de pretensionare	3
Standard	DIN 376
Număr de dinți Z	3
Materialul sculei	HSS E
Lungimea totală L	140 mm
Pas filet	1,27 mm
Adâncimea filetului	41,3 mm
Tip de filet	UNEF-LH

Dimensiunea filetelui	13/16-20 UNEF LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod