

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpuse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 2-4,5****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 2-4,5
GTIN	4062406043193
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	4
Ø găurii de centrare	45,03 mm
Lungimea totală L	250 mm
Pătrat coadă □	32 mm
Standard	DIN 376
Număr caneluri de pretensionare	4
Materialul sculei	HSS E
Pas filet	5,644 mm
Adâncimea filetului	101,6 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	40 mm
Ø Filet	50,8 mm
Tip de filet	UNC-LH
Dimensiunea filetului	2-4,5 UNC LH

Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod