

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, TiN, Tip: NO.10-24****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 NO.10-24
GTIN	4062406041168
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Număr caneluri de pretensionare	3
Pas filet	1,058 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	6 mm
Lungimea totală L	70 mm
Pasi/inch	24
Pătrat coadă □	4,9 mm
Adâncimea filetului	14,49 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø Filet	4,83 mm
Ø găurii de centrare	3,82 mm
Număr de dinți Z	3
Standard	DIN 371
Tip de filet	UNC-LH

Dimensiunea filetelui	10-24 UNC LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod