

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1.13/16-8****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 1.13/16-8
GTIN	4062406043001
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UN-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 8

Ø Filet: 46,037 mm

Lungimea totală L: 250 mm

Ø cozii D_s: 36 mm

Pătrat coadă □: 29 mm

Ø găurii de centrare: 43 mm

Descriere tehnică

Număr caneluri de pretensionare	4
Ø Filet	46,037 mm
Pas filet	3,175 mm
Adâncimea filetului	92 mm
Ø cozii D _s	36 mm
Ø găurii de centrare	43 mm
Număr de dinți Z	4

Standard	DIN 376
Lungimea totală L	250 mm
Pătrat coadă □	29 mm
Materialul sculei	HSS E
Pasi/inch	8
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetului	1.13/16-8 UN LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod