

Garant
Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1.3/8-16

Date comandă

Numărul de comandă	130036 1.3/8-16
GTIN	4062406042516
Clasa articolului	10N

Descriere
Notă:

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UN-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 16

Ø Filet: 34,925 mm

Lungimea totală L: 200 mm

Ø cozii D_c: 28 mm

Pătrat coadă □: 22 mm

Ø găurii de centrare: 33,4 mm

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	4
Ø găurii de centrare	33,4 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Pas filet	1,588 mm
Pasi/inch	16
Lungimea totală L	200 mm
Materialul sculei	HSS E
Pătrat coadă □	22 mm

Ø cozii D _s	28 mm
Ø Filet	34,925 mm
Standard	DIN 376
Adâncimea filetului	69,85 mm
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetului	1.3/8-16 UN LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod