

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1.5/8-10****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 1.5/8-10
GTIN	4062406042820
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNS-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 10

Ø Filet: 41,275 mm

Lungimea totală L: 200 mm

Ø cozii D_s: 32 mm

Pătrat coadă □: 24 mm

Ø găurii de centrare: 39 mm

Descriere tehnică

Pas filet	2,54 mm
Ø cozii D _s	32 mm
Pătrat coadă □	24 mm
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 376
Lungimea totală L	200 mm
Pasi/inch	10
Număr caneluri de pretensionare	4

Număr de dinți Z	4
Ø Filet	41,275 mm
Adâncimea filetului	82,55 mm
Ø găurii de centrare	39 mm
Tip de filet	UNS-LH
Dimensiunea filetului	1.5/8-10 UNS LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod