

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpuse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 15/16-12****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 15/16-12
GTIN	4062406042073
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Ø găurii de centrare	21,8 mm
Ø cozii D _s	18 mm
Ø Filet	23,812 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 376
Lungimea totală L	160 mm
Număr de dinți Z	3
Pas filet	2,117 mm
Pasi/inch	12
Adâncimea filetului	47,64 mm
Tip de filet	UN-LH

Dimensiunea filetelui	15/16-12 UN LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod