

Garant
Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1.3/4-12

Date comandă

Numărul de comandă	130036 1.3/4-12
GTIN	4062406042936
Clasa articolului	10N

Descriere
Notă:

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice
 Comandă minimă: 1 bucată
 Execuție specială - este exclusă returnarea
 Tip de filet: UN-LH
 Materialul sculei: HSS E
 Standard: DIN 376
 Pasi/inch: 12
 Ø Filet: 44,45 mm
 Lungimea totală L: 220 mm
 Ø cozii D_s: 36 mm
 Pătrat coadă □: 29 mm
 Ø găurii de centrare: 42,4 mm

Descriere tehnică

Pas filet	2,117 mm
Ø cozii D _s	36 mm
Lungimea totală L	220 mm
Pasi/inch	12
Pătrat coadă □	29 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø Filet	44,45 mm
Adâncimea filetului	88,9 mm

Ø găurii de centrare	42,4 mm
Număr de dinți Z	4
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 376
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetelui	1.3/4-12 UN LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod