

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpuse cu filet pe stânga, TiN, Tip: NO.10-28****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 NO.10-28
GTIN	4062406041151
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Ø găurii de centrare	3,95 mm
Adâncimea filetului	14,49 mm
Pas filet	0,907 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Standard	DIN 371
Lungimea totală L	70 mm
Pătrat coadă □	4,9 mm
Pasi/inch	28
Număr de dinți Z	3
Ø Filet	4,83 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii D <sub>s</sub>	6 mm
Tip de filet	UNS-LH

Dimensiunea filetelui	10-28 UNS LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod