

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpuse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 1.9/16-12****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 1.9/16-12
GTIN	4062406042745
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	4
Pătrat coadă □	24 mm
Standard	DIN 376
Pas filet	2,117 mm
Pasi/inch	12
Număr caneluri de pretensionare	4
Adâncimea filetului	79,38 mm
Lungimea totală L	200 mm
Ø cozii D _s	32 mm
Ø găurii de centrare	37,7 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø Filet	39,688 mm
Tip de filet	UN-LH

Dimensiunea filetelui	1.9/16-12 UN LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod