

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpuse cu filet pe stânga, TiN, Tip: NO.6-32****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 NO.6-32
GTIN	4062406041076
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Ø găurii de centrare	2,77 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Adâncimea filetului	10,53 mm
Număr de dinți Z	3
Lungimea totală L	56 mm
Pasi/inch	32
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii D _s	4 mm
Pătrat coadă □	3 mm
Pas filet	0,794 mm
Ø Filet	3,51 mm
Standard	DIN 371
Tip de filet	UNC-LH

Dimensiunea filetelui	6-32 UNC LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod