

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, TiN, Tip: 5/8-24****Date comandă**

Numărul de comandă	130036 5/8-24
GTIN	4062406041748
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 376
Pas filet	1,058 mm
Pasi/inch	24
Număr de dinți Z	3
Ø găurii de centrare	15 mm
Pătrat coadă □	9 mm
Ø Filet	15,88 mm
Adâncimea filetului	47,64 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	12 mm
Lungimea totală L	110 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Tip de filet	UNEF-LH

Dimensiunea filetelui	5/8-24 UNEF LH
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod